

ABLS-IIとはTKテープ等を使用し医薬品・食品・工業製品等の カートンフラップ部をL字貼りする高性能テーピングマシンです。

ABLS-IIの特長(Features)

- テープ長さを1mm単位で設定できます。(20～99mmまで)
- 鋭利な刃物を使用していないハンマーカッター方式を採用しています。
- テープの残量が少なくなるとブザーでお知らせし、無くなると自動的に停止します。
- タカラ独自のキャタピラ式V型シリコンベルトの採用により、テープの立ち上がりとカット寸法の精度を向上させています。
- 自動化ラインへの組み込みが容易な高性能テーピングマシンです。
- Accurate operation thanks to stepping motor, V-shaped silicone rubber belt drive
- Safe, long life and trouble free hammer cutter mechanism
- Compatible with wide range of tape materials
- Unique tape feeding mechanism eliminates troublesome adhesive residual problems
- Simple and convenient control panel
Tape length : adjustable in mm between 20-99 mm
Low / No tape alarm
Various output signals for combined machine

ABLS-II 仕様(Features)


電源	単相100V～110V 50/60Hz 電流2.0A
機械寸法	本体 : W134×L417×H190 (貼付ローラ含まず) コントロールBox : W250×L280×H120 (SW,コネクター等の突起含まず)
使用環境	温度0～40℃、湿度35～75% (結露なきこと)
使用テープ	TKテープ・セロハンテープ・PETテープ・PPテープ (使用テープについてはご相談ください)
テープ幅	12mm～24mm
テープ紙管内径	76mm
テープ巻メーター数	MAX 300m (TKテープ)
カット寸法	20～99mm (この間1mm単位で設定可能)
テープ繰り出し能力	MAX 120回/分 (テープ長25mm時)
テープカット精度	±0.5mm (テープの伸びなどは含まれません)

Power supply	AC 100V～110V, 50 / 60 Hz
Operating Conditions	Temperature 0～40℃, Humidity 35～75% No Condensing
Applicable tapes	PP, PET, Cellophane
Tape width	12～24 mm
Roll diameter	Maximum 300 mm
Cut length	20～99mm
Capability	Up to 120 cartons/min. at 25 mm tape fed length
Length accuracy	Within ±0.5mm in cut length

TK テープの特長 (Features of TK tape)


- ABLS-II、Lシール・ソフトタッチで使用できます。
- テープを剥がすとテープと被着体に隠し文字が現れます。
- 小箱の封緘に最適な改ざん防止用セキュリティテープです。
- VOID (hidden message) appears on package surface when peeled off.
- Most suitable for tamper evident carton sealing

<コーナー貼り例>



※製品改良のため予告なく仕様を変更する事があります。記載の内容については2007年11月現在のものです。
 ※本製品、並びに関連する消耗品、オプション、サービスについては担当セールスにお問い合わせください。
 ※被着体によってはうまく貼付けが出来ない場合がありますので、担当セールスにご相談ください。

ABLS-II及びTKテープのご相談・ご用命は



安全にお使いいただく為に

ご使用前に取扱説明書を良くお読み下さい。いつまでも安全にお使いいただけるように定期的なメンテナンスをお勧めいたします。使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。その他設置については担当セールスにご相談ください。



株式会社 **タカラ**

<http://www.takarapac.com>

本製品についてのお客さまからのお問い合わせは下記営業所へ

□大阪本社	〒538-8501	大阪市鶴見区緑1丁目11-8	☎06(6939)5521(代)
□東京本社	〒158-8628	東京都世田谷区用賀4丁目32-25	☎03(3707)5122(代)
□関東営業所	〒330-0841	さいたま市大宮区東町2丁目250-7	☎048(645)0777(代)
□北関東営業所	〒370-0073	群馬県高崎市緑町2-10-3(アーバンビル緑町102)	☎027(362)7011(代)
□名古屋営業所	〒460-0014	名古屋市中区富士見町3-11	☎052(321)4571(代)
□京都営業所	〒612-0083	京都市伏見区西樹屋町1053	☎075(645)1621(代)
□神戸営業所	〒650-0017	神戸市中央区楠町1丁目11-19(NRDビル)	☎078(371)5171(代)
□広島営業所	〒733-0031	広島市西区観音町14-13(サトーピア)	☎082(293)0841(代)
□九州営業所	〒812-0042	福岡市博多区豊1丁目9-11(岩源第2ビル)	☎092(451)1898(代)
□静岡出張所	〒422-8036	静岡市駿河区敷地1丁目26-12-101	☎054(238)2010(代)