

Self Labeller


手軽に使えるラベル剥離機 セルフラベラー



HP付セルフラベラー



タカラはあらゆるラベリングシーンに対応します



Self Labellerの特長

- 手作業よりスピードアップがはかれると共に数人で同時に作業が出来ます。
- 剥離されたラベルがベルトにて送られ、複数枚ベルト上に待機します。
- 反射式光電管により透明ラベルの検出も可能です。
- オプションにより印字ユニットの取付が可能です。
- 印字ユニットの使用・不使用がスイッチにより切替えが出来ます。
- セパレータの巻き取りが可能です。

Features of the Self Labeller


- Manual operation accelerates the work, and allows several persons to work together.
- Peeled labels are sent to the belt, which can accommodate several labels in a queue.
- The reflective photoelectric cell detects transparent labels.
- A printing unit can also be provided as an option.
- The printing unit can be enabled and disabled with a switch.
- Rewinding with a separator is available.

Self Labeller 仕様(Specifications)

電 源	AC 100V 50/60Hz 電流0.2A
機械寸法	L610 X W200 X H400mm
機械重量	13.0Kg
ラベルサイズ	幅15~105mm 送り15~105mm(その他のサイズは事前にご相談ください)
ラベル厚み	50μm以上
ラベル転送速度	50Hz 4.5m/min 60Hz 6.0m/min
セパレータ	青グラシン紙 相当品(事前にご相談ください)
セパレータ幅	110mm
ラベル巻径	外径 φ200mm以下
紙 管 径	φ42mm、φ46mm、φ76mm

ラベラーについてのご相談・ご用命は

※製品改良のため予告なく仕様を変更する事があります。記載の内容については2021年1月現在のものです。
 ※本製品、並びに関連する消耗品、オプション、サービスについては担当セールスにお問い合わせください。
 ※被着体によってはうまく貼付けが出来ない場合がありますので、担当セールスにご相談ください。



安全にお使いいただく為に
 ご使用前に取扱説明書を良くお読み下さい。いつまでも安全にお使いいただけるように定期的なメンテナンスをお勧めいたします。使用される電源は、取扱説明書に記載されている正しい電源でご使用ください。その他設置については担当セールスにご相談ください。

 **株式会社 タカラ**
<https://www.takarapac.com>

本製品についてのお客さまからのお問い合わせは下記営業所へ

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> 大阪本社 | 〒538-8501 大阪市鶴見区緑1丁目11-8 | ☎06(6939)5521(代) |
| <input type="checkbox"/> 東京本社 | 〒158-8628 東京都世田谷区用賀4丁目32-25 | ☎03(3707)5122(代) |
| <input type="checkbox"/> 関東営業所 | 〒330-0841 さいたま市大宮区東町2丁目250-7 | ☎048(645)0777(代) |
| <input type="checkbox"/> 北関東営業所 | 〒370-0073 群馬県高崎市緑町2-10-3(アーバンビル緑町102) | ☎027(362)7011(代) |
| <input type="checkbox"/> 名古屋営業所 | 〒460-0014 名古屋市中区富士見町3-11 | ☎052(321)4571(代) |
| <input type="checkbox"/> 京都営業所 | 〒612-0083 京都市伏見区西柁屋町1053 | ☎075(645)1621(代) |
| <input type="checkbox"/> 神戸営業所 | 〒650-0017 神戸市中央区備前1丁目11-19(NRDビル) | ☎078(371)5171(代) |
| <input type="checkbox"/> 広島営業所 | 〒733-0031 広島市西区観音町14-13 | ☎082(293)0841(代) |
| <input type="checkbox"/> 九州営業所 | 〒812-0042 福岡市博多区豊1丁目9-11(岩源第2ビル) | ☎092(451)1898(代) |
| <input type="checkbox"/> 静岡出張所 | 〒422-8036 静岡市駿河区敷地1丁目26-12-101 | ☎054(238)2010(代) |