

# Corning® 三角フラスコ

バイオプロセス



## ポリカーボネート製 三角フラスコ

コーニングのバッフル付きおよびバッフルなしの三角フラスコはシェーカーを用いた振盪培養と保存に最適です。

- ▶ 透明ポリカーボネート製の本体：原料は USP Class VI で透明性と強度が優れています。
- ▶ 125 mL から 5 L のサイズがあります。
- ▶ すべてのサイズでバッフル付きとバッフルなしがあります。
- ▶ 正確性のために型押し目盛がついています (±5%)。
- ▶ ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途にご使用いただけます。
- ▶ 個別包装されています。
- ▶ 滅菌保証レベル (SAL) 10<sup>-6</sup> です。
- ▶ RNase / DNase フリーです。
- ▶ ノンパイロジェニックです。
- ▶ 三角フラスコ用滅菌トランスファーキャップは B12 をご覧ください。



5 L 三角フラスコ 平底とバッフル付き  
(カタログ番号 431685 と 431684)

### 三角フラスコ

#### アプリケーションのヒント

コーニングは振盪速度は 75 ~ 125 rpm (オービタルシェーカーで) を初期設定とすることを勧めます。

3 L までのフラスコでは、培地量はフラスコ容量の 30 ~ 40% とすることを勧めます。

5 L のフラスコでは、培地容量は 50 ~ 70% を推奨します。

カタログ番号	容量 (mL)	目盛 (mL)	ネックの直径 (mm)	キャップの形状	包装	1ケース (個)	メーカー希望小売価格 (円) 単価	ケース価格
<b>バッフル付き</b>								
431405	125	25	26	ベントキャップ	個別包装	50	958	47,900
431404	125	25	26	フラットキャップ	個別包装	50	908	45,400
431407	250	25	31	ベントキャップ	個別包装	50	1,108	55,400
431406	250	25	31	フラットキャップ	個別包装	50	1,018	50,900
431401	500	50	43	ベントキャップ	個別包装	25	1,604	40,100
431408	500	50	43	フラットキャップ	個別包装	25	1,492	37,300
431403	1,000	50	43	ベントキャップ	個別包装	25	2,648	66,200
431402	1,000	50	43	フラットキャップ	個別包装	25	2,532	63,300
431256	2,000	100	48	ベントキャップ	個別包装	6	6,017	36,100
431253	3,000	—	70	ベントキャップ	個別包装	4	7,650	30,600
431684	5,000	500	100	ベントキャップ	個別包装	4	12,975	51,900
<b>バッフルなし</b>								
431143	125	25	26	ベントキャップ	個別包装	50	912	45,600
430421	125	25	26	フラットキャップ	個別包装	50	854	42,700
431144	250	25	31	ベントキャップ	個別包装	50	1,046	52,300
430183	250	25	31	フラットキャップ	個別包装	50	964	48,200
431145	500	50	43	ベントキャップ	個別包装	25	1,528	38,200
430422	500	50	43	フラットキャップ	個別包装	25	1,420	35,500
431147	1,000	50	43	ベントキャップ	個別包装	25	2,516	62,900
431146	1,000	50	43	フラットキャップ	個別包装	25	2,408	60,200
431255	2,000	100	48	ベントキャップ	個別包装	6	5,750	34,500
431252	3,000	—	70	ベントキャップ	個別包装	4	7,350	29,400
431685	5,000	500	100	ベントキャップ	個別包装	4	12,350	49,400